

Profilschienenverbinder, Innenseite, M12 Loch, 203 mm x 35 mm x 10 mm

KATALOGNUMMER

ZUA408



PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 387830

Material: Stahl

Oberfläche: Feuerverzinkt


Lochgröße (HS): 12 mm

Lochabstand, Montagehalterung: 54mm

Länge (L): 203mm

Breite (W): 35 mm

Dicke (T): 10 mm



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

