


# INC8 Trägerklammer für Strutschienen, Innenseite



## MERKMALE

Befestigt Montageschienen zwischen den Flaschen von Doppel-T-Trägern



## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2



| Katalognummer | Artikelnummer | Material   | Oberfläche         | Typ<br>Strutmontageschiene     | A     | Schraubendurchmesser (Sc) |
|---------------|---------------|------------|--------------------|--------------------------------|-------|---------------------------|
| INC8          | 336290        | Federstahl | nVent CADDY Armour | A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm) | 13 mm | 8                         |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Schraubenlänge (L) | Drehmoment (TQ) | Statische Last |
|---------------|---------------|--------------------|-----------------|----------------|
| INC8          | 336290        | 25mm               | 6 N·m           | 450N           |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die Montageschiene muss um 20 mm kürzer geschnitten werden als der innere Abstand zwischen den beiden Trägerflanschen, um die Klammern aufzunehmen.



## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

