


nVent CADDY Macrofix M8 mit Schallschutzeinlage



MERKMALE

Die gebördelte Kante am Schellenkörper verhindert das Abrutschen der Gummieinlage und vermeidet Korrekturen während der Installation

Kunststoffscheiben verhindern das Herausfallen der Schrauben bei der Installation

Schrauben mit Kombikopf für Schlitz- oder Kreuzschlitzschraubendreher und Außensechskant

Die längeren Flansche erleichtern den Zugang zu den Schrauben beim Festziehen

Die Schraubenlängen sind an die ausgeweiteten Klemmbereiche angepasst, damit wird die Lagerhaltung optimiert

Halogenfrei

Geräuschreduktion der Kategorie II gemäß DIN EN ISO 3822-1

Entspricht DIN 4109 für Lärmisolierungsdesign

In Übereinstimmung mit DIN EN 13501-1 ist das Brandverhalten als E klassifiziert

Material: EPDM-SBR-Gummi;Stahl
Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt
Temperatur: -50 to 110 °C



SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Außendurchmesser (OD)	NB/DN	Stangengröße (RS)	Breite (W)	Dicke (T)
MFE015	586201	11 - 15 mm	8	M8	20 mm	1 mm
MFE019	586202	15 - 19 mm	10	M8	20 mm	1 mm
MFE025	586203	19 - 25 mm	15	M8	20 mm	1 mm
MFE031	586204	25 - 31 mm	20	M8	20 mm	1 mm
MFE037	586205	31 - 37 mm	25	M8	20 mm	1 mm
MFE044	586206	37 - 44 mm	32	M8	20 mm	1 mm
MFE050	586207	44 - 50 mm	40	M8	20 mm	1.25 mm
MFE058	586208	50 - 58 mm		M8	20 mm	1.25 mm
MFE068	586209	58 - 68 mm	50	M8	20 mm	1.25 mm


Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Schraubendurchmesser (Sc)	Schraubenlänge (L)	Statische Last
MFE015	586201	6	17mm	1000N
MFE019	586202	6	17mm	1000N
MFE025	586203	6	22mm	1000N
MFE031	586204	6	22mm	1000N
MFE037	586205	6	22mm	1000N
MFE044	586206	6	27mm	1000N
MFE050	586207	6	27mm	1500N
MFE058	586208	6	27mm	1500N
MFE068	586209	6	32mm	1500N

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die Einlage besteht aus EPDM Gummi.

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.

