

nVent CADDY Pyramid H-Rahmen, Montagesatz



MERKMALE

- Schaum- oder Gummiboden bietet eine geringe Abriebfläche für besseren Schutz der Dachbahn
- Kompatibel mit Dachflächen, einschließlich Einzellagen, bituminösen Materialien, Metall und Spritzschaum
- Bietet überlegene Lastverteilung, selbst bei unebenen Dachoberflächen
- Gummiauflage, ideal für Solarpaneel-Installationen
- Das Kit beinhaltet 2 Pfostenfüße mit vorinstallierten Befestigungselementen, 6 Schrauben, 6 Schienenmuttern und 2 L-Winkel für einen vollständigen H-Rahmen
- Feuerverzinkt und UV-stabilisiert für eine lange Lebensdauer
- Akzeptiert Standard-Strut-Montageschienen



SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2						
Katalognummer	Artikelnummer	Material	Temperatur	Sicherheitsfaktor statische Last	Dachanschluss	Typ Strutmontageschiene
PHK	360420	Polypropylen, Polyethylen	-34.4 to 54 °C	3:1	Schaum	A (41 x 41 mm)


Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Höhe (H)	Länge (L)	Breite (W)	Oberfläche	Statische Last
PHK	360420	117 mm	314mm	314 mm	0.18m ²	6670N

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die statische Last bezieht sich auf 3335 N pro Standfuß. Der Installateur muss die erforderliche H-Rahmenkonfiguration passend zur Belastung berechnen und auswählen.

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.

