

nVent CADDY Speed Link SLDM mit Haken



MERKMALE

Das System beinhaltet das Stahlseil mit Haken und den Verschluss

Ideal zur Abhängung von Beleuchtungskörpern, Lüftungskanälen und anderen Installationen

Der glatte, kleine Verschluss ist nahezu unsichtbar

Der Verschluss kann ohne Werkzeug geöffnet werden und erlaubt daher eine sehr einfache Justage



Material: Stahl
Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt
Sicherheitsfaktor statische Last: 5:1
Durchmesser Stahlseil: 1.5 mm



SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Artikelnummer	Länge Stahlseil	A	B	C	Statische Last
SLDM615L1	196028	1m	58.4 mm	22.9 mm	6.4 mm	195N
SLDM615L2	196029	2m	58.4 mm	22.9 mm	6.4 mm	195N

Stangengröße (RS): 6
Länge (L): 7mm
Höhe (H): 24.5 mm
Breite (W): 9.2 mm



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.

