

nVent CADDY Speed Link Y-Toggle Kippelement Erweiterung mit Schlaufe



MERKMALE

Zur Befestigung in einfachen Durchgangslöchern in einer Vielzahl von Bauteilen oder Geräten

Ideal für Beleuchtungskörper

Die Y-Ausführung erhöht die Stabilität



SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2



Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Sicherheitsfaktor statische Last	Durchmesser Stahlseil	Länge Stahlseil „Y“ (YL)
SLD15Y500	195960	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	5:1	1.5 mm	0.5m

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	A	B	Statische Last
SLD15Y500	195960	39 mm	5 mm	195N

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

nVent CADDY Speed Link Verschluss nicht enthalten.



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

