

nVent CADDY Superfix 243 M8



MERKMALE

Mit Schnappverschluss

Schrauben mit Kombikopf für Schlitz- oder Kreuzschlitzschraubendreher und Außensechskant

Geräuschreduktion der Kategorie II gemäß DIN EN ISO 3822-1

Entspricht DIN 4109 für Lärmisolerungsdesign

In Übereinstimmung mit DIN EN 13501-1 ist das Brandverhalten als E klassifiziert

Material: Stahl;EPDM-SBR-Gummi
Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt
Farbe: Schwarz
Temperatur: -50 to 110 °C



SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Außendurchmesser (OD)	NB/DN	Stangengröße (RS)	Breite (W)	Dicke (T)
SXE019	400056	15 - 19 mm	10	M8	20 mm	1.5 mm
SXE023	400057	21 - 23 mm	15	M8	20 mm	1.5 mm
SXE028	400058	26 - 28 mm	20	M8	20 mm	1.5 mm
SXE035	400059	32 - 35 mm	25	M8	20 mm	1.5 mm
SXE043	400060	40 - 43 mm	32	M8	20 mm	1.5 mm
SXE052	400062	48 - 52 mm	40	M8	20 mm	1.5 mm
SXE058	589310	54 - 58 mm		M8	20 mm	2 mm
SXE061	589320	57 - 61 mm	50	M8	20 mm	2 mm
SXE014	400055	12 - 14 mm	8	M8	20 mm	1.5 mm


Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Schraubendurchmesser (Sc)	Schraubenlänge (L)	Statische Last
SXE019	400056	6	27mm	1000N
SXE023	400057	6	27mm	1000N
SXE028	400058	6	27mm	1000N
SXE035	400059	6	27mm	1000N
SXE043	400060	6	32mm	1000N
SXE052	400062	6	32mm	1300N
SXE058	589310	6	32mm	1300N
SXE061	589320	6	32mm	1300N
SXE014	400055	6	27mm	1000N

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die Einlage besteht aus EPDM Gummi.

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.

