


PEMSA-Gitterrinne Halterung

MERKMALE

Einfach zu bedienende Schnellverbindungen

IEC 61537-konforme Nennlast und Erdung

Ideal für Installationen mit höherer Last




Material: Stahl
Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt



SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Artikelnummer	Länge (L)	Breite (W)	Höhe (H)	Lochgröße (HS)	Statische Last
WBT100SHLFSPRT	820100	130mm	35 mm	90 mm	11 - 14 mm	2059N
WBT150SHLFSPRT	820110	180mm	35 mm	90 mm	11 - 14 mm	1667N
WBT200SHLFSPRT	820120	230mm	35 mm	90 mm	11 - 14 mm	1765N
WBT300SHLFSPRT	820130	330mm	35 mm	90 mm	11 - 14 mm	1373N
WBT400SHLFSPRT	820140	430mm	35 mm	126 mm	11 - 14 mm	1765N



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

