


Speedway Kabelleiter T-Stück



MERKMALE

T-Stück, gleiche Anschlüsse

Optimale Unterstützung für leistungsstarke Niederspannungs- und Datenkabel

Innovatives, integriertes SPEEDLOK Verbindungssystem

Sicherheitsecken schützen die Kabel während der Installation

Durch Gelochte Seitenwände wird das Bohren durch die Seitenwände bei Längen Anpassung der Leiter vermieden

IEC 61537-konforme Nennlast und Erdung

Reaktionsschnelle Design- und Layoutleistungen, einschließlich seismischer Dienste

Material: Stahl
Oberfläche: Feuerverzinkt



SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	Breite (W)	Winkel (a)	A	B	C
CL110X150ETHD	840700	150 mm	90 °	900 mm	450 mm	950 mm
CL110X300ETHD	840710	300 mm	90 °	900 mm	525 mm	950 mm
CL110X450ETHD	840720	450 mm	90 °	900 mm	600 mm	950 mm
CL110X600ETHD	840730	600 mm	90 °	900 mm	675 mm	950 mm
CL110X750ETHD	840740	750 mm	90 °	900 mm	750 mm	950 mm
CL110X900ETHD	840750	900 mm	90 °	900 mm	825 mm	950 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	D	E
CL110X150ETHD	840700	80 mm	110 mm
CL110X300ETHD	840710	80 mm	110 mm
CL110X450ETHD	840720	80 mm	110 mm
CL110X600ETHD	840730	80 mm	110 mm

Katalognummer	Artikelnummer	D	E
CL110X750ETHD	840740	80 mm	110 mm
CL110X900ETHD	840750	80 mm	110 mm

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.

