

Trägerklammer für Strutschienen und Gewindestangen



MERKMALE

Multifunktionale Trägerklammer für Montageschiene oder Gewindestange

Schrauben inklusive

Paarweise Montage erforderlich



SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Typ Strutmontageschiene	Stangengröße (RS)	Flanschstärke (FT)
STCB10M	181580	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	A (41 x 41 mm), CC (41 x 41 mm)	10	50 mm Max

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	A	Statische Last
STCB10M	181580	71 mm	1350N



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

