


# Wire Basket Tray, Round Wire



The nVent CADDY Wire Basket Tray, Round Wire is a continuous pathway solution to support high-performance cabling systems while providing an ideal foundation for datacom and electrical contractors.

## MERKMALE

Provides optimal support for high-performance data cable, up to and including Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 and fiber optic

UL Classified as an equipment ground conductor, no field removal of paint required

T-Weld edge wire for cable and installer protection

Mill Certificates are available to document recycled content for possible LEED credits/certification



## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/3

| Katalognummer | Material | Oberfläche              | Farbe   | Höhe (H) | Breite (W) | Länge (L) |
|---------------|----------|-------------------------|---------|----------|------------|-----------|
| WBT2X12       | Stahl    | Vorverzinkung           |         | 50 mm    | 300        | 3000mm    |
| WBT2X12BA     | Stahl    | Vorverzinkung           | Schwarz | 50 mm    | 300        | 3000mm    |
| WBT2X12EG     | Stahl    | Elektrolytisch verzinkt |         | 50 mm    | 300        | 3000mm    |
| WBT2X18       | Stahl    | Vorverzinkung           |         | 50 mm    | 450        | 3000mm    |
| WBT2X18BA     | Stahl    | Vorverzinkung           | Schwarz | 50 mm    | 450        | 3000mm    |
| WBT2X18EG     | Stahl    | Vorverzinkung           |         | 50 mm    | 450        | 3000mm    |
| WBT2X24       | Stahl    | Vorverzinkung           |         | 50 mm    | 600        | 3000mm    |
| WBT2X24BA     | Stahl    | Vorverzinkung           | Schwarz | 50 mm    | 600        | 3000mm    |
| WBT2X24EG     | Stahl    | Vorverzinkung           |         | 50 mm    | 600        | 3000mm    |
| WBT2X4        | Stahl    | Vorverzinkung           |         | 50 mm    | 100        | 3000mm    |
| WBT2X4BA      | Stahl    | Vorverzinkung           | Schwarz | 50 mm    | 100        | 3000mm    |

| Katalognummer | Material | Oberfläche              | Farbe   | Höhe (H) | Breite (W) | Länge (L) |
|---------------|----------|-------------------------|---------|----------|------------|-----------|
| WBT2X4EG      | Stahl    | Vorverzinkung           |         | 50 mm    | 100        | 3000mm    |
| WBT2X6        | Stahl    | Vorverzinkung           |         | 50 mm    | 150        | 3000mm    |
| WBT2X6BA      | Stahl    | Vorverzinkung           | Schwarz | 50 mm    | 150        | 3000mm    |
| WBT2X6EG      | Stahl    | Elektrolytisch verzinkt |         | 50 mm    | 150        | 3000mm    |
| WBT2X8        | Stahl    | Vorverzinkung           |         | 50 mm    | 200        | 3000mm    |
| WBT2X8BA      | Stahl    | Vorverzinkung           | Schwarz | 50 mm    | 200        | 3000mm    |
| WBT2X8EG      | Stahl    | Elektrolytisch verzinkt |         | 50 mm    | 200        | 3000mm    |
| WBT4X12       | Stahl    | Vorverzinkung           |         | 100 mm   | 300        | 3000mm    |
| WBT4X12BA     | Stahl    | Vorverzinkung           | Schwarz | 100 mm   | 300        | 3000mm    |

Table 2/3

| Katalognummer | Material | Oberfläche              | Farbe   | Höhe (H) | Breite (W) | Länge (L) |
|---------------|----------|-------------------------|---------|----------|------------|-----------|
| WBT4X12EG     | Stahl    | Elektrolytisch verzinkt |         | 100 mm   | 300        | 3000mm    |
| WBT4X18       | Stahl    | Vorverzinkung           |         | 100 mm   | 450        | 3000mm    |
| WBT4X18BA     | Stahl    | Vorverzinkung           | Schwarz | 100 mm   | 450        | 3000mm    |
| WBT4X18EG     | Stahl    | Elektrolytisch verzinkt |         | 100 mm   | 450        | 3000mm    |
| WBT4X24       | Stahl    | Vorverzinkung           |         | 100 mm   | 600        | 3000mm    |
| WBT4X24BA     | Stahl    | Vorverzinkung           | Schwarz | 100 mm   | 600        | 3000mm    |
| WBT4X24EG     | Stahl    | Elektrolytisch verzinkt |         | 100 mm   | 600        | 3000mm    |
| WBT4X4        | Stahl    | Vorverzinkung           |         | 100 mm   | 100        | 3000mm    |
| WBT4X4BA      | Stahl    | Vorverzinkung           | Schwarz | 100 mm   | 100        | 3000mm    |
| WBT4X4EG      | Stahl    | Elektrolytisch verzinkt |         | 100 mm   | 100        | 3000mm    |
| WBT4X6        | Stahl    | Vorverzinkung           |         | 100 mm   | 150        | 3000mm    |
| WBT4X6BA      | Stahl    | Vorverzinkung           | Schwarz | 100 mm   | 150        | 3000mm    |
| WBT4X6EG      | Stahl    | Elektrolytisch verzinkt |         | 100 mm   | 150        | 3000mm    |
| WBT6X12       | Stahl    | Vorverzinkung           |         | 150 mm   | 300        | 3000mm    |
| WBT6X12BA     | Stahl    | Vorverzinkung           | Schwarz | 150 mm   | 300        | 3000mm    |
| WBT6X12EG     | Stahl    | Elektrolytisch verzinkt |         | 150 mm   | 300        | 3000mm    |
| WBT6X18       | Stahl    | Vorverzinkung           |         | 150 mm   | 450        | 3000mm    |
| WBT6X18BA     | Stahl    | Vorverzinkung           | Schwarz | 150 mm   | 450        | 3000mm    |
| WBT6X18EG     | Stahl    | Vorverzinkung           |         | 150 mm   | 450        | 3000mm    |
| WBT6X24       | Stahl    | Vorverzinkung           |         | 150 mm   | 600        | 3000mm    |

Table 3/3

| Katalognummer | Material | Oberfläche    | Farbe   | Höhe (H) | Breite (W) | Länge (L) |
|---------------|----------|---------------|---------|----------|------------|-----------|
| WBT6X24BA     | Stahl    | Vorverzinkung | Schwarz | 150 mm   | 600        | 3000mm    |

| Katalognummer | Material | Oberfläche              | Farbe | Höhe (H) | Breite (W) | Länge (L) |
|---------------|----------|-------------------------|-------|----------|------------|-----------|
| WBT6X24EG     | Stahl    | Elektrolytisch verzinkt |       | 150 mm   | 600        | 3000mm    |

Table 1/3

| Katalognummer | Stückgewicht | Zertifizierungen                            |
|---------------|--------------|---------------------------------------------|
| WBT2X12       | 6.35 kg      | CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL |
| WBT2X12BA     | 6.35 kg      | CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL |
| WBT2X12EG     | 6.35 kg      | CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL |
| WBT2X18       | 8.618 kg     | UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System |
| WBT2X18BA     | 8.618 kg     | UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System |
| WBT2X18EG     | 8.618 kg     | CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL |
| WBT2X24       | 10.886 kg    | UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System |
| WBT2X24BA     | 10.886 kg    | UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System |
| WBT2X24EG     | 10.886 kg    | UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System |
| WBT2X4        | 3.629 kg     | CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL |
| WBT2X4BA      | 3.629 kg     | CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL |
| WBT2X4EG      | 3.629 kg     | CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL |
| WBT2X6        | 4.082 kg     | UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System |
| WBT2X6BA      | 4.082 kg     | CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL |
| WBT2X6EG      | 4.082 kg     | UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System |
| WBT2X8        | 4.436 kg     | CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL |
| WBT2X8BA      | 4.535 kg     | UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System |
| WBT2X8EG      | 4.535 kg     | CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL |
| WBT4X12       | 8.165 kg     | CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL |
| WBT4X12BA     | 8.165 kg     | UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System |

Table 2/3



| Katalognummer | Stückgewicht | Zertifizierungen                            |
|---------------|--------------|---------------------------------------------|
| WBT4X12EG     | 8.165 kg     | UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System |
| WBT4X18       | 10.433 kg    | CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL |
| WBT4X18BA     | 10.433 kg    | CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL |
| WBT4X18EG     | 10.433 kg    | UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System |
| WBT4X24       | 13.154 kg    | CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL |
| WBT4X24BA     | 13.154 kg    | UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System |
| WBT4X24EG     | 13.154 kg    | CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL |
| WBT4X4        | 4.536 kg     | UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System |

| Katalognummer | Stückgewicht | Zertifizierungen                            |
|---------------|--------------|---------------------------------------------|
| WBT4X4BA      | 4.536 kg     | UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System |
| WBT4X4EG      | 4.536 kg     | UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System |
| WBT4X6        | 4.99 kg      | UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System |
| WBT4X6BA      | 4.99 kg      | UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System |
| WBT4X6EG      | 4.99 kg      | CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL |
| WBT6X12       | 9.979 kg     | CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL |
| WBT6X12BA     | 9.979 kg     | UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System |
| WBT6X12EG     | 9.979 kg     | UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System |
| WBT6X18       | 11.34 kg     | CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL |
| WBT6X18BA     | 11.34 kg     | CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL |
| WBT6X18EG     | 11.34 kg     | CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL |
| WBT6X24       | 14.515 kg    | UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System |

Table 3/3

| Katalognummer | Stückgewicht | Zertifizierungen                            |
|---------------|--------------|---------------------------------------------|
| WBT6X24BA     | 14.515 kg    | UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System |
| WBT6X24EG     | 9.979 kg     | UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System |

## DIAGRAMME



## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

#### **Nordamerika**

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

#### **Europa**

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

#### **Europa**

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

#### **APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.

