


Click-in Profil | Schaltschränke, CLPK



Dank dieser Einsteckmontageprofile können Zubehör und zusätzliche elektrische Geräte schnell und einfach genau dort montiert werden, wo sie benötigt werden.

MERKMALE

Beschreibung: Die Universalprofile lassen sich sowohl in der Tiefe als auch in der Breite am 25 mm DIN-Lochraster des Schrankrahmens oder in Verbindung mit VB-Profilen einbauen. Das 75 mm breite Profil ist mit drei Lochreihen ausgestattet, von denen eine um 90° gewendet ist. Dadurch lassen sich CLPF-Profile in beide Richtungen montieren. Die CLPK-Profile können durch Selbstschneideschrauben gesichert werden.

Material: 1,5 mm verzinktes Stahlblech.

Verpackungseinheit: 4 Profile.

Material: Baustahl
Oberfläche: Verzinkt
Dicke: 1.5mm

SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Tragfähigkeit	Gehäusematerial
CLPK1000	74mm	1000mm	26mm	1200N	Baustahl
CLPK1200	74mm	1200mm	26mm	1200N	Baustahl
CLPK300	74mm	300mm	26mm	2000N	Baustahl
CLPK400	74mm	400mm	26mm	2000N	Baustahl
CLPK500	74mm	500mm	26mm	2000N	Baustahl
CLPK600	74mm	600mm	26mm	1600N	Baustahl
CLPK800	74mm	800mm	26mm	1600N	Baustahl

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.