

# Innentür, ADI



Displays und Anzeigeelemente können auf einer Oberfläche innerhalb des Schrankes montiert werden, um andere Komponenten zu verdecken und einen unbefugten Zugriff zu verhindern.

## MERKMALE

Beschreibung: Für Kontroll- und Messgeräte etc. Wechselscharniere für Rechts- oder Linksanschlag, 3 mm DIN Doppelbart Schlosseinsatz, Türen mit 700 mm Höhe und mehr haben zwei Schlösser. Nutzbare Tiefe zwischen Innen- und Außentür: 35 mm. Tiefenverstellbar mit Zubehörsatz AMG, nutzbare Arbeitsfläche H-55 mm, B-108 mm. Bei Edelstahl Gehäusen zusätzliche Bearbeitung notwendig.

Material: Tür 1,5 mm Stahlblech und vertikales Profil 2 mm Stahlblech.

Oberfläche: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.

Schutzart: IP 2XC.

Verpackungseinheit: Innentür, zwei vertikale Profile und Montagematerial.

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| <b>Material:</b>   | Baustahl          |
| <b>Oberfläche:</b> | Pulverbeschichtet |
| <b>Farbe:</b>      | Hellgrau          |
| <b>Farbcode:</b>   | RAL 7035          |
| <b>Dicke:</b>      | 1.5mm             |

## SPEZIFIKATIONEN

| Katalognummer | Höhe  | Breite | Tiefe | Türgröße    | Verriegelungsmenge | Produktfamilie |
|---------------|-------|--------|-------|-------------|--------------------|----------------|
| ADI04030R5    | 374mm | 261mm  | 71mm  | 345 x 192mm | 1                  | Wandschränke   |
| ADI04040R5    | 374mm | 374mm  | 71mm  | 345 x 292mm | 1                  | Wandschränke   |
| ADI04050R5    | 374mm | 461mm  | 71mm  | 345 x 392mm | 1                  | Wandschränke   |
| ADI04060R5    | 374mm | 561mm  | 71mm  | 345 x 492mm | 1                  | Wandschränke   |
| ADI05030R5    | 474mm | 261mm  | 71mm  | 445 x 192mm | 1                  | Wandschränke   |
| ADI05040R5    | 474mm | 374mm  | 71mm  | 445 x 292mm | 1                  | Wandschränke   |
| ADI05050R5    | 474mm | 461mm  | 71mm  | 445 x 392mm | 1                  | Wandschränke   |
| ADI06040R5    | 574mm | 374mm  | 71mm  | 545 x 292mm | 1                  | Wandschränke   |

| Katalognummer | Höhe   | Breite | Tiefe | Türgröße     | Verriegelungsmenge | Produktfamilie |
|---------------|--------|--------|-------|--------------|--------------------|----------------|
| ADI06050R5    | 574mm  | 461mm  | 71mm  | 545 x 392mm  | 1                  | Wandschränke   |
| ADI06060R5    | 574mm  | 561mm  | 71mm  | 545 x 492mm  | 1                  | Wandschränke   |
| ADI06080R5    | 574mm  | 761mm  | 71mm  | 545 x 692mm  | 1                  | Wandschränke   |
| ADI07050R5    | 674mm  | 461mm  | 71mm  | 645 x 392mm  | 2                  | Wandschränke   |
| ADI08040R5    | 774mm  | 374mm  | 71mm  | 745 x 292mm  | 2                  | Wandschränke   |
| ADI08060R5    | 774mm  | 561mm  | 71mm  | 745 x 492mm  | 2                  | Wandschränke   |
| ADI08080R5    | 774mm  | 761mm  | 71mm  | 745 x 692mm  | 2                  | Wandschränke   |
| ADI10060R5    | 974mm  | 561mm  | 71mm  | 945 x 492mm  | 2                  | Wandschränke   |
| ADI10080R5    | 974mm  | 761mm  | 71mm  | 945 x 692mm  | 2                  | Wandschränke   |
| ADI12060R5    | 1174mm | 561mm  | 71mm  | 1145 x 492mm | 2                  | Wandschränke   |
| ADI12080R5    | 1174mm | 761mm  | 71mm  | 1145 x 692mm | 2                  | Wandschränke   |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Nicht für AFS geeignet.

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

