

Hebesatz | Schaltschränke, MCBK



Diese Transportösen werden direkt am Rahmen des Schrankes montiert, wodurch der obere Verkabelungsrahmen entlastet wird. Diese Transportösen garantieren einen sicheren Transport und eine sichere Handhabung des Schrankes.

MERKMALE

Beschreibung: Zum Anheben des Schrankes zusammen mit dem 200 mm hohen Dachkabelkasten. Wird unmittelbar auf den Schrankrahmen montiert und entlastet so die MCB. 300 mm hohe MCB müssen getrennt vom Schrank angehoben werden.

Verpackungseinheit: 4 Hubspindeln mit Sperre nach DIN 580 Hebevorschrift.

SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Gehäusematerial	Produktfamilie	Material
MCBK04	271mm	50mm	30mm	Baustahl	Freistehend	Baustahl

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.