

Montageplatten-Gleitschienen, MTS



Die komplett bestückte Montageplatte kann von der Seite leicht in den Schrank geschoben werden, was wichtig ist, da sie breiter als die vordere Öffnung ist. Sie wird dann anhand der U-Profile befestigt.

MERKMALE

Beschreibung: Bei Installation einer breiten Montageplatte. Tiefe in Schritten von 25 mm einstellbar. Passend zu den Rollen MTS01W.

Verpackungseinheit: 2 Schienen mit Montagematerial.

Material: 3 mm Stahlblech, verzinkt.

Material: Baustahl
Oberfläche: Verzinkt
Dicke: 3mm

SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Anzahl der Rollen	Gehäusematerial
MTS800	52mm	800mm	68mm	3 min	Baustahl
MTS1000	52mm	1000mm	68mm	4 min	Baustahl
MTS1200	52mm	1200mm	68mm	5 min	Baustahl
MTS1600	52mm	1600mm	68mm	7 min	Baustahl
MTS500	52mm	500mm	68mm	2 min	Baustahl
MTS600	52mm	600mm	68mm	3 min	Baustahl

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.