

PXI-Express-System, 4 HE, 18 Slots, Gen 3

KATALOGNUMMER

14579-040



Desktop PXI Express Gehäuse für einen PXI Express System Controller mit bis zu 16 TE und 17 PXI oder PXI Express Boards mit 4 TE Breite.

MERKMALE

PXI Express Desktop Chassis, 4 HE, 84 TE, mit Griffen und 19-Zoll Montagewinkeln

1 PXI Express System-Slot mit 16 TE Breite, 1 PXI Express Timing-Slot und 16 Hybrid-Slots

Ultra-Hochleistungs-PCIe-Switching der 3. Generation mit einem standardmäßigen viergliedrigen (4x4) Systemsteckplatz

Leistungsstarke Kühlung mit geräuscharmen Lüftern, 50 W pro Slot bei 15 K Temperaturerhöhung

Luftstrom von unten nach hinten mit temperaturgesteuerten Lüftern; integriertes Chassis Monitoring Modul (CMM)

AC-Weitbereichseingang mit Netzschalter auf der Rückseite, Power Push Taster oben an der Vorderseite, Rückseitige externe 10 MHz Taktein-/ausgänge



PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: System

Anzahl Slots: 18

Typ: Desktop

Typ Rückwandplatine: PXI Express, 4-Link-Konfiguration

Datenübertragung: PCIe Gen3

Strom pro Slot: 50W

Eingangsspannung AC: 100 – 240V

Luftstromrichtung: Von unten nach hinten

Höhe Gestell: 4U

Netzteiltyp: Open Frame

Netzteil enthalten: Ja

Rear I/O: Nein

Entspricht: PXISA PXI-5 R1.1

Anzahl PXI Express Timing-Slots: 1

Tiefe: 355mm

Nettogewicht: 14kg

Anzahl Verpackungen: 1

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen.

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

System gem. IEC 60297-3-101, -102, -103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; Backplane konform zu PICMG Rev. 3.0 und PXI-5

Modifizierte Systeme auf Anfrage

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.