


EuropacPRO 19"-Baugruppenträgersatz für DIN Steckverbinder, schirmbar mit EMV-Dichtung

Ungeschirmter Baugruppenträger zur Montage von DIN-Steckverbinder EN 60603-2 (DIN 41612).



MERKMALE

Baugruppenträger mit Seitenwänden Typ F (flexibel), vordere 19-Zoll-Winkel sind inbegriffen, in der Tiefe anpassbarer 19"-Leiterplattenhalter, separat erhältlich (nicht im Lieferumfang enthalten)

Aluminium

IP 20 gemäß IEC 60529

Innen- und Außenabmessungen entsprechen: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1

Modulschienen hinten zur Steckverbindermontage (IEC 60603-2/DIN 41612)

Modifikationen wie z. B. Ausschnitte, andere Oberflächen oder Abmessungen verfügbar

Lieferung erfolgt als platzsparende Flatpack-Verpackung

Modulschiene Typ „light“

EMV-Schirmung:	Nein
Oberfläche:	Eloxiert; Passiviert
Material:	Aluminium
Produkttyp:	Baugruppenträger/Einschub



SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Zur Montage	Leiterplattentiefe	Typ Dichtung
24563-191	3U	175mm	1	DIN- Steckverbinder	160mm	Edelstahl EMV (nachrüstbar)
24563-192	3U	235mm	1	DIN- Steckverbinder	160mm, 220mm	Edelstahl EMV (nachrüstbar)
24563-193	3U	295mm	1	DIN- Steckverbinder	160mm, 220mm, 280mm	Edelstahl EMV (nachrüstbar)
24563-194	3U	355mm	1	DIN- Steckverbinder	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Edelstahl EMV (nachrüstbar)
24563-491	6U	175mm	1	DIN- Steckverbinder	160mm	Edelstahl EMV (nachrüstbar)
24563-492	6U	235mm	1	DIN- Steckverbinder	160mm, 220mm	Edelstahl EMV (nachrüstbar)
24563-493	6U	295mm	1	DIN- Steckverbinder	160mm, 220mm, 280mm	Edelstahl EMV (nachrüstbar)
24563-494	6U	355mm	1	DIN- Steckverbinder	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Edelstahl EMV (nachrüstbar)

Table 2/2

Katalognummer	Griff enthalten	Befestigung	Entspricht	Breite Gestell	Statische Last
24563-191	Nein	Gestell	IEC 60297-3-103	84HP	11kg
24563-192	Nein	Gestell	IEC 60297-3-103	84HP	11kg
24563-193	Nein	Gestell	IEC 60297-3-103	84HP	11kg
24563-194	Nein	Gestell	IEC 60297-3-103	84HP	11kg
24563-491	Nein	Gestell	IEC 60297-3-103	84HP	11kg
24563-492	Nein	Gestell	IEC 60297-3-103	84HP	11kg
24563-493	Nein	Gestell	IEC 60297-3-103	84HP	11kg
24563-494	Nein	Gestell	IEC 60297-3-103	84HP	11kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Individuelle Konfiguration: große Variantenvielfalt in Höhe, Breite und Tiefe; verschiedene Führungsschienen für unterschiedlichste Applikationen; Innenausbaumöglichkeiten; Zubehör und Befestigungsmaterial.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.