

# 107 Rundum-Bandschelle für CPVC-Rohr

## MERKMALE

Mit aufgebördelten Kanten zum Schutz der Rohrleitungen

Eingestuft zur Verwendung mit CPVC-Sprinklerrohr

Montageschraube beigegefügt



**Material:** Stahl  
**Oberfläche:** Vorverzinkung





## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

| Katalognummer | Artikelnummer | NB/DN | Außendurchmesser (OD) | Lochgröße (HS) | A       | B       |
|---------------|---------------|-------|-----------------------|----------------|---------|---------|
| 1070075EG     | 597816        | 20    | 26.9 mm               | 5.8 mm         | 31.8 mm | 60.3 mm |
| 1070100EG     | 597817        | 25    | 33.7 mm               | 5.8 mm         | 36.5 mm | 68.3 mm |
| 1070125EG     | 597818        | 32    | 42.2 mm               | 5.8 mm         | 41.3 mm | 77.8 mm |
| 1070150EG     | 597819        | 40    | 48.3 mm               | 5.8 mm         | 44.5 mm | 84.1 mm |
| 1070200EG     | 597821        | 50    | 60.3 mm               | 5.8 mm         | 47.6 mm | 93.7 mm |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikelnummer | C       | Hängerabstand |
|---------------|---------------|---------|---------------|
| 1070075EG     | 597816        | 30.2 mm | 1.65 m Max    |
| 1070100EG     | 597817        | 30.2 mm | 1.8 m Max     |
| 1070125EG     | 597818        | 30.2 mm | 1.95 m Max    |
| 1070150EG     | 597819        | 30.2 mm | 2.1 m Max     |
| 1070200EG     | 597821        | 30.2 mm | 2.4 m Max     |



## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

