

BC-M Trägerklammer mit Schelle für Kabelschutzrohr



MERKMALE

Einfache Installation an Trägerflanschen

Macht Ausgleichsbiegungen des Kabelschutzrohrs überflüssig


Kabelschutzrohrschelle dreht sich um 360 °

Material: Federstahl
Oberfläche: nVent CADDY Armour



SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Artikelnummer	Außendurchmesser (OD)	Flanschstärke (FT)	Drehmoment (TQ)	Statische Last	Zertifizierungen
EBC16M	172590	23.4 - 35 mm	16 mm Max	3 N·m	450N	ITB
EBC20M	172600	35 - 42 mm	16 mm Max	3 N·m	450N	ITB
EBC24M	172610	42 - 50 mm	16 mm Max	3 N·m	450N	ITB
EBC32M	172620	50 - 60 mm	16 mm Max	3 N·m	450N	ITB
EBC6M	172580	14 - 18 mm	16 mm Max	3 N·m	450N	
EBC812M	160200	18 - 30 mm	16 mm Max	3 N·m	450N	ITB



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

