

nVent CADDY Rod Lock Federstahlmutter für Strut Montageschienen, M10 Stabgröße

KATALOGNUMMER

6QCN



Wir stellen die neue QCN vor, die die einzigartigen Eigenschaften von Federstahl und nVent CADDY „Push-to-Install“-Technologie kombiniert. Das Resultat ist eine einrastende Mutter für Strutmontageschienen zur extrem schnellen Installation von Gewindestangen oder Bolzen. Verwendung mit einer Sechskantmutter auf Gewindestange für eine schnelle Installation vorgefertigter Trapezsysteeme oder mit Flachrundschrabe für unglaublich schnelle Wandmontage von Elektrokasten und anderen Services.

MERKMALE

Dank der mühelosen „Eindrücken und fertig“-Funktion können Monteure die Gewindestange einfach durch das Montageloch schieben, wo sie sofort einrastet

Funktioniert mit leicht beschädigtem Gewinde und kleinen Graten auf der Gewindestange

Perfekt geeignet zur Installation von Nebenleitungen; die Befestigung kann an Standard Strut Montageschienen auf Leitungshöhe oder mit eingelassenen Strutprofilen und der Decke erfolgen

Das integrale Design vermeidet lose Teile oder Spiralfedern und vereinfacht die Installation

Schnelle Befestigung von Schränken an der Wand mit handelsüblichen Schrauben

Zur Verwendung in Standard Strut Montageschienen mit einer Breite von 1 1/8" oder 41 mm, sowohl in flachen als auch hohen Profilen

PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 593002

Material: Federstahl

Oberfläche: nVent CADDY Armour

Stangengröße (RS): M10

Höhe (H): 19 mm

A: 38 mm

B: 38 mm

Statische Last 1 (F1): 475N

Statische Last 2 (F2): 130N

Statische Last 3 (F3): 225N






Drehmoment (TQ): 2.5 N·m

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die QCN benötigt einen etwas längeren Gewindestift als herkömmliche Schienenmutter. Für genaue Informationen beachten Sie bitte die Installationsanleitung.

Zur ordnungsgemäßen Funktion, in Verbindung mit Strutprofilen Typ C (21 mm hoch), soll die QCN Schienenmutter über einer Rückenlochung platziert werden.

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.

