

APX Externer vertikaler Wandwinkel, Stahl, EG, E2L, E2, E3 Schienen



KATALOGNUMMER

APXE23EG

MERKMALE

Sattelstütze für C-Profile und Streben

Vollständig mit Befestigungen

PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 584710

Material: Stahl

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Kanaltyp: E2L;E2;E3

Höhe (H): 114 mm



Breite (W): 50 mm

Dicke (T): 5 mm

A: 36 mm

B: 12 mm

C: 19 mm



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

