

# C-Schiene Trägerklammer mit U-Bolzen, E4, E5 Schiene, M8-Gewinde



## KATALOGNUMMER

**BCE4**

## MERKMALE

Trägerklammer für C-Profile

Vollständig mit Platte, U-Bügel und Befestigungen

## PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 585110

Material: Stahl

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Kanaltyp: E4;E5

Stangengröße (RS): 8

Flanschstärke (FT): 16 mm Max

Breite (W): 70 mm

Dicke (T): 6 mm

A: 24 mm



B: 39 mm

C: 100 mm

Statische Last: 2400N

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die statische Last hängt von Schienentyp und -länge ab.



## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

