

Eindreheinsatz für Lochkabelträger

KATALOGNUMMER

SCEDV


MERKMALE

Zur Montage von Kunststoff-Kabelschutzrohrklammern und Klipps an Kabelrinnen mit Schlitzen

Glüh-/Heißdrahttest bei 650 °C nach EN 60695-2 bestanden

Halogenfrei

UV-stabil



PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 800035

Material: Nylon

Temperatur: -20 to 85 °C

A: 20 mm




B: 11 mm

C: 16 mm

D: 6 mm

E: 6 - 9 mm

Dicke (T): 0.50 - 1.1 mm



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

