

Anschlussplatte für Druckluftnagler

KATALOGNUMMER

SCESP

MERKMALE

Zur Installation von Kabelschutzrohren aus Kunststoff und Klemmen an Betonoberflächen mit einem Druckluftnagler


Wird an die Druckluftnaglerdüse geklemmt und ermöglicht eine sichere automatisierte Installation

Sichert bis zu drei Leitungsklemmen aus Kunststoff oder Klemmen mit einem einzigen Bauanschluss

Glüh-/Heißdrahttest bei 650 °C nach EN 60695-2 bestanden

Halogenfrei

UV-stabil



PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 800038

Material: Nylon

Temperatur: -20 to 85 °C



Lochgröße (HS): 3.5 mm

A: 24 mm

B: 45 mm

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Funktioniert mit den meisten Naglern, einschließlich Hilti® BX3-ME, Hilti® GX3-ME, SPIT® PULSA 700E, SPIT® PULSA 800E, Würth® DIGA CS-2 POWER oder vergleichbaren Nagelpistolen.



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

