

Einfache Kabelklammer mit Stecker, 10 mm Max dia

KATALOGNUMMER

SCKB10



MERKMALE

Ideal für kleine Mengen von Kabeln

Bis zu zwei Leitungsklemmen aus Kunststoff können an der Halterung befestigt werden und so werden Kabel und Leitungen mit nur einem Loch im Beton gesichert

Der elastische Metallclip behält seine Form, wenn die Kabel von der Seite eingehängt werden

Die Kabel sind sauber und professionell verlegt

Die flache Anordnung erlaubt die Installation in engen Bereichen

Zur Montage wird nur ein Hammer benötigt nachdem das Loch gebohrt wurde

Halogenfrei

UV-stabil

PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 800040

Material: Polypropylen

Temperatur: -10 to 85 °C

Kabelkapazität: 13

Bohrlochdurchmesser: 6mm

Bohrlochtiefe: 30mm



Höhe (H): 48 mm

Länge (L): 149mm

Breite (W): 15 mm

Statische Last: 240N

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.

