

Zweifacher Kabelhalter mit Stecker, 80 Kabel, 10 mm dia



KATALOGNUMMER

SCSH50

MERKMALE

Das leicht zu öffnende Schloss ermöglicht die schnelle Zuführung oder Entnahme von Kabeln nach der Installation.

Zur Montage wird nur ein Hammer benötigt nachdem das Loch gebohrt wurde

Leitungsklemmen aus Kunststoff können an der Halterung befestigt werden und so werden Kabel und Leitungen mit nur einem Loch im Beton gesichert

Halogenfrei

UV-stabil

PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 800044

Material: Polypropylen

Temperatur: -10 to 85 °C

Kabelkapazität: 80

Durchmesser (Ø): 10 mm


Bohrlochdurchmesser: 6mm

Bohrlochtiefe: 30mm

A: 108 mm

B: 96 mm

Statische Last: 200N



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

