

Flexibles Kunststoff-Kabelschutzrohr mit Stecker, 16–20 mm OD



KATALOGNUMMER

SCUSA1620

MERKMALE

Das Kabelschutzrohr wird in die Schelle eingedrückt

Durch die Flexibilität dieses Designs passt sich eine Schelle an mehrere Durchmesser von Kabelschutzrohr an

Zur Montage wird nur ein Hammer benötigt nachdem das Loch in den Beton oder Ziegelstein gebohrt wurde

Die flache Anordnung erlaubt die Installation in engen Bereichen

Nicht zur Flammausbreitung beitragend gemäß IEC 61386-25

Glüh-/Heißdrahttest bei 650 °C nach EN 60695-2 bestanden

Halogenfrei

UV-stabil

PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 800025

Material: Polypropylen

Temperatur: -10 to 85 °C

Außendurchmesser (OD): 16 - 20 mm


Länge (L): 54mm

Breite (W): 21.5 mm

A: 21 mm

B: 11.5 mm

Statische Last: 170N



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

