

nVent CADDY Speed Link SLS mit Deckenhaken, 2 mm Stahlseil, 3 m Länge

KATALOGNUMMER

SLS2L3DH



MERKMALE

Das System beinhaltet das Stahlseil, den Verschluss und den vormontierten Deckenhaken

Schnelle und einfache Befestigung an Trapezdecken

Die Federspannung lässt den Haken sicher im Loch einrasten und hält ihn sicher dort fest

Das Design schützt das Seil zuverlässig vor Beschädigung durch scharfe Blechkanten

Handfest angezogen wird die Verriegelungsvorrichtung sicher in Position gehalten, ganz ohne Werkzeug.

Kann in Strebenprofilen installiert werden, ohne dass Finger oder Werkzeuge in die Strutmontageschiene eingeführt werden müssen



PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 196753

Material: Stahl;Zinklegierung;Polypropylen

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Sicherheitsfaktor statische Last: 5:1

Entspricht: SMACNA HVAC-DCS

Durchmesser Stahlseil: 2 mm

Länge Stahlseil: 3m

Stärke des Dachbelags: 1.5 mm Max

A: 9.2 mm

Lochgröße 1 (HS1): 8 mm

Statische Last: 270N

Gewindegröße (TS): M8

Höhe 1 (H1): 53mm

Höhe 2 (H2): 46.5mm

Breite (W): 16 mm

Dicke (T): 4 mm Max

Lochgröße 2 (HS2): 8 - 10 mm

Größe Slot (SS): 8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS



Der Verschluss für 2 mm Stahlseile ist mit C-Schienen der Typs E0 und E0L kompatibel.



Die Gesamtlast bei einem mehrlagigen Trapez darf die zulässige statische Last nicht überschreiten.

Die maximal zulässige Last darf nur angewendet werden wenn die tragenden Elemente (Trapezdecke) dafür geeignet sind.

Fragen Sie den Deckenhersteller nach der empfohlenen Traglast.

DIAGRAMME





WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.

