


Strutschienenklipp, Stahl, HDG, 16 mm max. Flansch, 13 mm Bohrung, mit Schraube



KATALOGNUMMER

ZT605HD

MERKMALE

Trägerklipp zur Befestigung einer Montageschiene mit der offenen Seite an einem Träger

Für alle Montageschienen geeignet

Paarweise Montage erforderlich

Zur Befestigung von nVent CADDY Eristrut an Trägern

Getestet nach FM® Spezifikation

PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 313260

Material: Stahl

Oberfläche: Feuerverzinkt

Flanschstärke (FT): 16 mm Max

Lochgröße (HS): 13 mm

Länge (L): 49mm

Dicke (T): 6 mm



Breite (W): 40 mm

Statische Last: 2040N

Schraube enthalten: Ja

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die angegebenen Lasten basieren auf einer Installation mit M12 (1/2") Befestigungsmaterial und Strutmontageschienen-Typ A.



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

