

Trägerklammer für Strutschienen mit Schraube, innenliegend, Stahl, HD, EG, M10 Schraube



KATALOGNUMMER

ZT606HDEG

MERKMALE

U-Form-Klipp zur Befestigung der Montageschienenrückseite an einen Träger

Sechskantschraube inklusive

Paarweise Montage erforderlich

PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 313270

Material: Stahl

Oberfläche: Feuerverzinkt;Elektrolytisch verzinkt

Flanschstärke (FT): 28 mm Max

Breite (W): 30 mm



Schraubendurchmesser (Sc): 10

Statische Last: 2900N

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die statische Last basiert auf einem Paar Strutmontageschienenträgerklammern.

Berücksichtigen Sie bei der Berechnung der Flanschdicke die Strutmontageschienenendicke.



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

