

nVent CADDY Speed Link SLK mit Toggle Kippement



MERKMALE

Das System beinhaltet das Stahlseil mit Kippement und den Verschluss

Zur Befestigung in einfachen Durchgangslöchern in einer Vielzahl von Bauteilen oder Geräten

Ideal für Beleuchtungskörper

Auch in Y Konfiguration verfügbar


Material:	Stahl;Zinklegierung;Polypropylen
Oberfläche:	Elektrolytisch verzinkt
Sicherheitsfaktor statische Last:	5:1
Entspricht:	SMACNA HVAC-DCS
Durchmesser Stahlseil:	1.5 mm



SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Artikelnummer	Länge Stahlseil	A	B	Statische Last
SLK15L10T	196526	10m	39 mm	5 mm	195N
SLK15L1T	196521	1m	39 mm	5 mm	195N
SLK15L2T	196522	2m	39 mm	5 mm	195N
SLK15L2TR2	196644	2m	39 mm	5 mm	195N
SLK15L3T	196523	3m	39 mm	5 mm	195N
SLK15L5T	196524	5m	39 mm	5 mm	195N

Höhe (H):	55 mm
Breite (W):	19 mm
Dicke (T):	12.5 mm
Winkel (a):	90 ° Max



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

