

# PEMSA-Gitterrinne L-Halterung



## MERKMALE

Einfach zu bedienende Schnellverbindungen

Ideal für typische Wand- und Schieneninstallationen



IEC 61537-konforme Nennlast und Erdung

**Material:** Stahl  
**Oberfläche:** Elektrolytisch verzinkt



## SPEZIFIKATIONEN

| Katalognummer | Artikelnummer | Länge (L) | Breite (W) | Höhe (H) | Statische Last | Zertifizierungen                                                               |
|---------------|---------------|-----------|------------|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| WBT100LBRKT   | 820200        | 170mm     | 54 mm      | 138 mm   | 588N           | ANOR EU WTB B S, DoP, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT BRT                       |
| WBT150LBRKT   | 820210        | 220mm     | 54 mm      | 138 mm   | 588N           | CE, CADDY EU WBT BRT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB B S                       |
| WBT200LBRKT   | 820220        | 270mm     | 54 mm      | 138 mm   | 588N           |                                                                                |
| WBT300LBRKT   | 820230        | 370mm     | 54 mm      | 138 mm   | 373N           | UKCA, CADDY EU WBT B, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB B S, CE, CADDY EU WBT BRT |
| WBT400LBRKT   | 820240        | 470mm     | 54 mm      | 138 mm   | 275N           | ANOR EU WTB B S, DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT B, CE, CADDY EU WBT BRT |



## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

