


U-Bügel

MERKMALE

Komplett mit 4 Muttern



SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Außendurchmesser (OD)	NB/DN	Stangengröße (RS)	Höhe (H)
UB4N049M8	599160	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	49 mm	40	M8	78 mm
UB4N090M10	599190	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	90 mm	80	M10	125 mm
UB4N160M8	599338	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	160 mm		M8	214 mm
UB4N160M8S6	599351	Edelstahl 316 (EN 1.4401)		160 mm		M8	214 mm
UB4N219M10S6	599354	Edelstahl 316 (EN 1.4401)		219 mm	200	M10	286 mm
UB4N219M16	599250	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	219 mm	200	M16	286 mm
UB4N273M16	599260	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	273 mm	250	M16	331 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Außendurchmesser (OD)	NB/DN	Stangengröße (RS)	Höhe (H)
UB4N323M10	599343	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	323 mm	300	M10	389 mm
UB4N30M6EG	599405	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	30 mm	20	M6	60 mm
UB4N30M6S6	599490	Edelstahl 316 (EN 1.4401)		30 mm	20	M6	60 mm
UB4N36M8EG	599410	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	36 mm	25	M8	70 mm
UB4N36M8S6	599495	Edelstahl 316 (EN 1.4401)		36 mm	25	M8	70 mm
UB4N46M6S6	599510	Edelstahl 316 (EN 1.4401)		46 mm	32	M6	80 mm
UB4N52M8S6	599515	Edelstahl 316 (EN 1.4401)		52 mm	40	M8	90 mm
UB4N64M8S6	599520	Edelstahl 316 (EN 1.4401)		65 mm	50	M8	100 mm
UB4N74M8EG	599430	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	74 mm	65	M8	120 mm
UB4N118M10EG	599445	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	118 mm	100	M10	140 mm
UB4N118M10S6	599535	Edelstahl 316 (EN 1.4401)		118 mm	100	M10	165 mm
UB4N146M12EG	599450	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	146 mm	125	M12	200 mm
UB4N146M12S6	599540	Edelstahl 316 (EN 1.4401)		146 mm	125	M12	200 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Außendurchmesser (OD)	NB/DN	Stangengröße (RS)	Höhe (H)
UB4N168M12EG	599455	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	168 mm		M12	220 mm
UB4N168M12S6	599545	Edelstahl 316 (EN 1.4401)		168 mm		M12	220 mm
UB4N172M16EG	599460	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	172 mm	150	M16	240 mm
UB4N172M16S6	599550	Edelstahl 316 (EN 1.4401)		172 mm	150	M16	240 mm
UB4N224M12S6	599555	Edelstahl 316 (EN 1.4401)		224 mm	200	M12	295 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Außendurchmesser (OD)	NB/DN	Stangengröße (RS)	Höhe (H)
UB4N224M16EG	599470	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	224 mm	200	M16	295 mm
UB4N23M6S6	599485	Edelstahl 316 (EN 1.4401)		23 mm	10	M6	50 mm
UB4N278M16EG	599475	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	278 mm	250	M16	350 mm
UB4N278M16S6	599560	Edelstahl 316 (EN 1.4401)		278 mm	250	M16	350 mm
UB4N329M16EG	599480	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	345 mm	300	M16	400 mm
UB4N329M16S6	599565	Edelstahl 316 (EN 1.4401)		345 mm	300	M16	400 mm
UB4N46M6EG	599415	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	42 mm	32	M8	80 mm
UB4N52M8EG	599420	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	49 mm	40	M8	90 mm
UB4N64M8EG	599425	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	60 mm	50	M8	100 mm
UB4N74M8S6	599525	Edelstahl 316 (EN 1.4401)		74 mm	65	M8	120 mm
UB4N94M10EG	599440	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	94 mm	80	M10	140 mm
UB4N94M10S6	599530	Edelstahl 316 (EN 1.4401)		94 mm	80	M10	140 mm



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.

