

Wire Basket Tray Bar Splice



The nVent CADDY Wire Basket Tray Bar Splice offers a versatile solution for straight sections and fittings within shaped wire basket tray systems. Engineered for structural continuity, the Bar Splice delivers enhanced support between tray runs. With a slotted design, contractors can create innovative field configurations—ideal for forming reducers or achieving precise angles. Whether you're adapting tray geometry or reinforcing connections, the Bar Splice ensures a clean, secure fit with finishes that match your installation.

MERKMALE

Multiple color options to coordinate with cable tray selection

Creates additional support for cable tray runs


Optimal for angles 30 degrees and smaller

Material: Stahl
Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt



SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Farbe	Höhe (H)	Breite (W)	Länge (L)	Stückgewicht t	Zertifizierungen
WBTBSPLICE		17.46 mm	4.55 mm	304.8m m	0.127 kg	
WBTBSPLICEBA	Schwarz	17.46 mm	4.55 mm	304.8m m	0.127 kg	
WBTBSPLICEKIT		17.46 mm	4.55 mm	304.8m m	0.127 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBTBSPLICEKITBA	Schwarz	17.46 mm	4.55 mm	304.8m m	0.127 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

