


Wire Basket Tray, Round Wire



The nVent CADDY Wire Basket Tray, Round Wire is a continuous pathway solution to support high-performance cabling systems while providing an ideal foundation for datacom and electrical contractors.

MERKMALE

Provides optimal support for high-performance data cable, up to and including Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 and fiber optic

UL Classified as an equipment ground conductor, no field removal of paint required

T-Weld edge wire for cable and installer protection

Mill Certificates are available to document recycled content for possible LEED credits/certification



SPEZIFIKATIONEN

Table 1/3

Katalognummer	Material	Oberfläche	Farbe	Höhe (H)	Breite (W)	Länge (L)
WBT2X12	Stahl	Vorverzinkung		50 mm	300	3000mm
WBT2X12BA	Stahl	Vorverzinkung	Schwarz	50 mm	300	3000mm
WBT2X12EG	Stahl	Elektrolytisch verzinkt		50 mm	300	3000mm
WBT2X18	Stahl	Vorverzinkung		50 mm	450	3000mm
WBT2X18BA	Stahl	Vorverzinkung	Schwarz	50 mm	450	3000mm
WBT2X18EG	Stahl	Vorverzinkung		50 mm	450	3000mm
WBT2X24	Stahl	Vorverzinkung		50 mm	600	3000mm
WBT2X24BA	Stahl	Vorverzinkung	Schwarz	50 mm	600	3000mm
WBT2X24EG	Stahl	Vorverzinkung		50 mm	600	3000mm
WBT2X4	Stahl	Vorverzinkung		50 mm	100	3000mm
WBT2X4BA	Stahl	Vorverzinkung	Schwarz	50 mm	100	3000mm

Katalognummer	Material	Oberfläche	Farbe	Höhe (H)	Breite (W)	Länge (L)
WBT2X4EG	Stahl	Vorverzinkung		50 mm	100	3000mm
WBT2X6	Stahl	Vorverzinkung		50 mm	150	3000mm
WBT2X6BA	Stahl	Vorverzinkung	Schwarz	50 mm	150	3000mm
WBT2X6EG	Stahl	Elektrolytisch verzinkt		50 mm	150	3000mm
WBT2X8	Stahl	Vorverzinkung		50 mm	200	3000mm
WBT2X8BA	Stahl	Vorverzinkung	Schwarz	50 mm	200	3000mm
WBT2X8EG	Stahl	Elektrolytisch verzinkt		50 mm	200	3000mm
WBT4X12	Stahl	Vorverzinkung		100 mm	300	3000mm
WBT4X12BA	Stahl	Vorverzinkung	Schwarz	100 mm	300	3000mm

Table 2/3

Katalognummer	Material	Oberfläche	Farbe	Höhe (H)	Breite (W)	Länge (L)
WBT4X12EG	Stahl	Elektrolytisch verzinkt		100 mm	300	3000mm
WBT4X18	Stahl	Vorverzinkung		100 mm	450	3000mm
WBT4X18BA	Stahl	Vorverzinkung	Schwarz	100 mm	450	3000mm
WBT4X18EG	Stahl	Elektrolytisch verzinkt		100 mm	450	3000mm
WBT4X24	Stahl	Vorverzinkung		100 mm	600	3000mm
WBT4X24BA	Stahl	Vorverzinkung	Schwarz	100 mm	600	3000mm
WBT4X24EG	Stahl	Elektrolytisch verzinkt		100 mm	600	3000mm
WBT4X4	Stahl	Vorverzinkung		100 mm	100	3000mm
WBT4X4BA	Stahl	Vorverzinkung	Schwarz	100 mm	100	3000mm
WBT4X4EG	Stahl	Elektrolytisch verzinkt		100 mm	100	3000mm
WBT4X6	Stahl	Vorverzinkung		100 mm	150	3000mm
WBT4X6BA	Stahl	Vorverzinkung	Schwarz	100 mm	150	3000mm
WBT4X6EG	Stahl	Elektrolytisch verzinkt		100 mm	150	3000mm
WBT6X12	Stahl	Vorverzinkung		150 mm	300	3000mm
WBT6X12BA	Stahl	Vorverzinkung	Schwarz	150 mm	300	3000mm
WBT6X12EG	Stahl	Elektrolytisch verzinkt		150 mm	300	3000mm
WBT6X18	Stahl	Vorverzinkung		150 mm	450	3000mm
WBT6X18BA	Stahl	Vorverzinkung	Schwarz	150 mm	450	3000mm
WBT6X18EG	Stahl	Vorverzinkung		150 mm	450	3000mm
WBT6X24	Stahl	Vorverzinkung		150 mm	600	3000mm

Table 3/3

Katalognummer	Material	Oberfläche	Farbe	Höhe (H)	Breite (W)	Länge (L)
WBT6X24BA	Stahl	Vorverzinkung	Schwarz	150 mm	600	3000mm

Katalognummer	Material	Oberfläche	Farbe	Höhe (H)	Breite (W)	Länge (L)
WBT6X24EG	Stahl	Elektrolytisch verzinkt		150 mm	600	3000mm

Table 1/3

Katalognummer	Stückgewicht	Zertifizierungen
WBT2X12	6.35 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT2X12BA	6.35 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT2X12EG	6.35 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT2X18	8.618 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT2X18BA	8.618 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT2X18EG	8.618 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT2X24	10.886 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT2X24BA	10.886 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT2X24EG	10.886 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT2X4	3.629 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT2X4BA	3.629 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT2X4EG	3.629 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT2X6	4.082 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT2X6BA	4.082 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT2X6EG	4.082 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT2X8	4.436 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT2X8BA	4.535 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT2X8EG	4.535 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT4X12	8.165 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT4X12BA	8.165 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System

Table 2/3



Katalognummer	Stückgewicht	Zertifizierungen
WBT4X12EG	8.165 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT4X18	10.433 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT4X18BA	10.433 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT4X18EG	10.433 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT4X24	13.154 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT4X24BA	13.154 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT4X24EG	13.154 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT4X4	4.536 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System

Katalognummer	Stückgewicht	Zertifizierungen
WBT4X4BA	4.536 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT4X4EG	4.536 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT4X6	4.99 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT4X6BA	4.99 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT4X6EG	4.99 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT6X12	9.979 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT6X12BA	9.979 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT6X12EG	9.979 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT6X18	11.34 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT6X18BA	11.34 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT6X18EG	11.34 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT6X24	14.515 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System

Table 3/3

Katalognummer	Stückgewicht	Zertifizierungen
WBT6X24BA	14.515 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT6X24EG	9.979 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.

