

DPCB gestanzte Kupfer Sammelschiene, blank, doppelt



MERKMALE

Schwerlastanschluss

Leistungsschalter, Generator und vorgefertigter Stromnetzleiter

Alternative zu langen und mehreren Kabeln

Erd-/Masseanschluss

Stromverteilung

Abgerundete Kanten

Material: Kupfer



SPEZIFIKATIONEN


Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Breite (W)	Dicke (T)	Länge (L)	Lochgröße (HS)	A
DPCB100X10	550380	100 mm	10 mm	1750mm	10.5 mm	75 mm
DPCB100X5	550440	100 mm	5 mm	1750mm	10.5 mm	75 mm
DPCB120X10	550390	120 mm	10 mm	1750mm	10.5 mm	95 mm
DPCB125X5	550450	125 mm	5 mm	1750mm	10.5 mm	100 mm
DPCB50X10	550350	50 mm	10 mm	1750mm	10.5 mm	25 mm
DPCB50X5	550410	50 mm	5 mm	1750mm	10.5 mm	25 mm
DPCB60X10	550360	60 mm	10 mm	1750mm	10.5 mm	35 mm
DPCB63X5	550420	63 mm	5 mm	1750mm	10.5 mm	38 mm
DPCB80X10	550370	80 mm	10 mm	1750mm	10.5 mm	55 mm
DPCB80X5	550430	80 mm	5 mm	1750mm	10.5 mm	55 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	B	C	Stückgewicht
DPCB100X10	550380	25 mm	12.5 mm	14.5 kg
DPCB100X5	550440	25 mm	12.5 mm	7.25 kg
DPCB120X10	550390	25 mm	12.5 mm	18.4 kg
DPCB125X5	550450	25 mm	12.5 mm	9.2 kg
DPCB50X10	550350	25 mm	12.5 mm	6.8 kg
DPCB50X5	550410	25 mm	12.5 mm	3.4 kg
DPCB60X10	550360	25 mm	12.5 mm	8.8 kg
DPCB63X5	550420	25 mm	12.5 mm	4.4 kg
DPCB80X10	550370	25 mm	12.5 mm	11.4 kg
DPCB80X5	550430	25 mm	12.5 mm	5.7 kg

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.