

# PDR Perforiertes symmetrisches Profil



## MERKMALE

Schnelle Montage von Gerüsten aller Art

Hohe mechanische Belastbarkeit

Hohe Korrosionsbeständigkeit

RoHS-konform

Entspricht EN 60715 und 50022 und DIN 46277

**Material:** Stahl  
**Oberfläche:** Elektrolytisch verzinkt



## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2


| Katalognummer | Artikelnummer | Höhe (H) | Breite (W) | Länge (L) | Dicke (T) | A       |
|---------------|---------------|----------|------------|-----------|-----------|---------|
| PDR15-2M      | 557950        | 35 mm    | 15 mm      | 2000mm    | 1.5 mm    | 4 mm    |
| PDR15-3M      | 557960        | 35 mm    | 15 mm      | 3000mm    | 1.5 mm    | 4 mm    |
| PDR5-2M       | 557750        | 15 mm    | 5.5 mm     | 2000mm    | 1 mm      | 2.25 mm |
| PDR7-2M       | 557850        | 35 mm    | 7.5 mm     | 2000mm    | 1 mm      | 4 mm    |
| PDR7-2M-5-2   | 557855        | 35 mm    | 7.5 mm     | 2000mm    | 1 mm      | 4 mm    |
| PDR7-3M       | 557860        | 35 mm    | 7.5 mm     | 3000mm    | 1 mm      | 4 mm    |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikelnummer | B      | C       | D      | Stückgewicht |
|---------------|---------------|--------|---------|--------|--------------|
| PDR15-2M      | 557950        | 7 mm   | 18 mm   | 6.2 mm | 1.2 kg       |
| PDR15-3M      | 557960        | 7 mm   | 18 mm   | 6.2 mm | 1.81 kg      |
| PDR5-2M       | 557750        | 7.8 mm | 12.2 mm | 4.2 mm | 0.28 kg      |
| PDR7-2M       | 557850        | 7 mm   | 18 mm   | 6.2 mm | 0.62 kg      |
| PDR7-2M-5-2   | 557855        | 11 mm  | 25 mm   | 5.2 mm | 0.62 kg      |

| Katalognummer | Artikelnummer | B    | C     | D      | Stückgewicht |
|---------------|---------------|------|-------|--------|--------------|
| PDR7-3M       | 557860        | 7 mm | 18 mm | 6.2 mm | 0.92 kg      |

## DIAGRAMME



## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221  
Option 1 – Kundendienst  
Option 2 – Technischer  
Support

### Europa

Niederlande:  
+31 800-0200135  
Frankreich:  
+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:  
800 1890272  
Sonstige Länder:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.