


# Waagrechter Mittelsteg | Schaltschränke, CDH



Das Profil sorgt für eine horizontale Trennung und sorgt dafür, dass Teiltüren und Paneele gesichert werden.

## MERKMALE

**Beschreibung:** Wird verwendet, wenn das Gehäuse eine horizontale Trennung für Teiltüren oder Paneele erfordert. Wird am Gehäuseprofil des Standschranks montiert. Die Verwendung der Kunststoff-Endkappen bietet einen Schutzgrad von IP54, ohne Endkappen IP20

**Montagemöglichkeiten:** CDH-Teile = Anzahl Türen DP / Paneele DPP +1.

**Verpackungseinheit:** 2 Profile mit Montagezubehör.

**Material:** 2 mm verzinktes Stahlblech.

**Material:** Zink  
**Oberfläche:** Beschichtet  
**Dicke:** 2mm

## SPEZIFIKATIONEN

| Katalognummer | Breite | Produktfamilie | Gehäusematerial |
|---------------|--------|----------------|-----------------|
| CDH400        | 400mm  | Freistehend    | Baustahl        |
| CDH600        | 600mm  | Freistehend    | Baustahl        |
| CDH800        | 800mm  | Freistehend    | Baustahl        |

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.