

Top- und Bodenabschlussblende | Schaltschränke, DPC

Wenn ein kompletter Satz von Türen und Platten montiert wird, werden sowohl die Ästhetik als auch die Schutzart des Schrankes beibehalten.



MERKMALE

Beschreibung: Wird benötigt um Restflächen oben und unten abzudecken, in Kombination mit Teiltüren (DP/DPP) und Trennstegen (CDH/CDHK).

Material: 1,75 mm Stahlblech.

Oberfläche: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.

Schutzart: Entspricht IP 44. Für IP 21 Lieferung ohne Dichtung.

Montagemöglichkeiten: DPC deckt 200 mm der Höhe des Schrankes. Für einen 2000 mm hohen Schrank verbleiben bei der Verwendung von DPC noch 1800 mm Raum für Teiltüren/Teilpaneele.

Verpackungseinheit: 2 Paneele mit Montagematerial.

Material:	Baustahl
Oberfläche:	Pulverbeschichtet
Farbe:	Hellgrau
Farbcode:	RAL 7035
Dicke:	1.75mm

SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Produktfamilie	Gehäusematerial
DPC0714R5	104mm	400mm	17mm	Freistehend	Baustahl

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Produktfamilie	Gehäusematerial
DPC0716R5	104mm	600mm	17mm	Freistehend	Baustahl
DPC0718R5	104mm	800mm	17mm	Freistehend	Baustahl

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

