


EuropacPRO Advanced EMC Seitenwandabdeckung



Aluminium-Seitenwandblende 3 mm zur Verstärkung des EMV-Abschirmeffekts des Baugruppenträgers durch Abdeckung der nicht benötigten Ausschnitte.

MERKMALE

Seitenplattenblenden für erhöhte seitliche RF-Abschirmung

Außen an der Standard-Seitenplatte montiert

Montagematerial enthalten

EMV-Schirmung:	Ja
Oberfläche:	Passiviert
Material:	Aluminium
Produktfamilie:	EuropacPRO
Produkttyp:	Seitenwand
Typ:	Typ H
Passt zu:	Baugruppenträger



SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Länge	Verpackungseinheit
24563-255	3U	175mm	2	175mm	Paar
24563-256	3U	235mm	2	235mm	Paar
24563-257	3U	275mm	2	275mm	Paar
24563-258	3U	277.75mm	2	277.75mm	Paar
24563-259	3U	295mm	2	295mm	Paar
24563-260	3U	355mm	2	355mm	Paar
24563-261	3U	415mm	2	415mm	Paar
24563-262	3U	495mm	2	495mm	Paar
24563-265	4U	175mm	2	175mm	Paar
24563-266	4U	235mm	2	235mm	Paar
24563-267	4U	295mm	2	295mm	Paar
24563-268	4U	355mm	2	355mm	Paar
24563-269	4U	415mm	2	415mm	Paar

Katalognummer	Höhe Gestell	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Länge	Verpackungseinheit
24563-270	4U	495mm	2	495mm	Paar
24563-275	6U	175mm	2	175mm	Paar
24563-276	6U	235mm	2	235mm	Paar
24563-277	6U	275mm	2	275mm	Paar
24563-278	6U	277.75mm	2	277.75mm	Paar
24563-279	6U	295mm	2	295mm	Paar
24563-280	6U	355mm	2	355mm	Paar

Table 2/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Länge	Verpackungseinheit
24563-281	6U	415mm	2	415mm	Paar
24563-282	6U	495mm	2	495mm	Paar

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Seitenwand und 19-Zoll-Winkel sind fest verbunden (tox-kaltgeschweißt). Dies geschieht mit speziellen Werkzeugen und hohem Druck.

9-HE Ausführung auf Anfrage erhältlich.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.