

# Frontplatten, geschirmt (Textildichtung), nach unten klappbar



U-Profil-Frontplatte, Scharnier klappbar für Textildichtung.

## MERKMALE

Die U-Profil-Frontplatte lässt sich in geöffneter Position bei 135° aushängen (nicht für RatiopacPRO)

Die Montage erfolgt an den Modulschienen

geschirmt (Textildichtung), U-Frontplatte mit EMV-Textildichtung

Passend für Baugruppenträger (EuropacPRO) und Gehäuse (RatiopacPRO), PropacPRO, CompacPRO)

- Zubehörtyp:** Frontplatte  
**Tiefe (D):** 2.5mm  
**Oberfläche:** Eloxiert; Passiviert  
**Material:** Aluminium  
**Produkttyp:** Frontplatte  
**Typ:** Frontplatte ohne Griff



## SPEZIFIKATIONEN


| Table 1/2     |              |                |                     |                      |              |                   |
|---------------|--------------|----------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------------|
| Katalognummer | Höhe Gestell | Breite Gestell | Anzahl Verpackungen | Befestigung          | Typ Dichtung | Frontbeschichtung |
| 20848-608     | 3U           | 28HP           | 1                   | Mit Scharnier, unten | Textil EMV   | Eloxiert          |
| 20848-599     | 3U           | 42HP           | 1                   | Mit Scharnier, unten | Textil EMV   | Eloxiert          |
| 20848-600     | 3U           | 63HP           | 1                   | Mit Scharnier, unten | Textil EMV   | Eloxiert          |
| 20848-601     | 3U           | 84HP           | 1                   | Mit Scharnier, unten | Textil EMV   | Eloxiert          |
| 20848-605     | 4U           | 42HP           | 1                   | Mit Scharnier, unten | Textil EMV   | Eloxiert          |
| 20848-606     | 4U           | 63HP           | 1                   | Mit Scharnier, unten | Textil EMV   | Eloxiert          |

| Katalognummer | Höhe<br>Gestell | Breite<br>Gestell | Anzahl<br>Verpackungen | Befestigung             | Typ<br>Dichtung | Frontbeschichtung |
|---------------|-----------------|-------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|
| 20848-607     | 4U              | 84HP              | 1                      | Mit Scharnier,<br>unten | Textil EMV      | Eloxiert          |
| 20848-604     | 6U              | 84HP              | 1                      | Mit Scharnier,<br>unten | Textil EMV      | Eloxiert          |
| 20848-602     | 6U              | 42HP              | 1                      | Mit Scharnier,<br>unten | Textil EMV      | Eloxiert          |
| 20848-603     | 6U              | 63HP              | 1                      | Mit Scharnier,<br>unten | Textil EMV      | Eloxiert          |
| 20848-696     | 6U              | 28HP              | 1                      | Mit Scharnier,<br>unten | Textil EMV      | Eloxiert          |

| Table 2/2     |                         |                      |                                    |                       |             |               |
|---------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------|
| Katalognummer | Oberfläche<br>Rückseite | Behandelte<br>Kanten | Entspricht                         | EMV-<br>Schirmung     | Höhe<br>(H) | Breite<br>(W) |
| 20848-608     | Leitend                 | Nein                 | IEC 60297-3-101,<br>IEEE 1101.1/10 | Nein<br>(nachrüstbar) | 128.4m<br>m | 141.9m<br>m   |
| 20848-599     | Leitend                 | Nein                 | IEC 60297-3-101,<br>IEEE 1101.1/10 | Nein<br>(nachrüstbar) | 128.4m<br>m | 213mm         |
| 20848-600     | Leitend                 | Nein                 | IEC 60297-3-101,<br>IEEE 1101.1/10 | Nein<br>(nachrüstbar) | 128.4m<br>m | 319.7m<br>m   |
| 20848-601     | Leitend                 | Nein                 | IEC 60297-3-101,<br>IEEE 1101.1/10 | Nein<br>(nachrüstbar) | 128.4m<br>m | 426.4m<br>m   |
| 20848-605     | Leitend                 | Nein                 | IEC 60297-3-101,<br>IEEE 1101.1/10 | Nein<br>(nachrüstbar) | 172.9m<br>m | 213mm         |
| 20848-606     | Leitend                 | Nein                 | IEC 60297-3-101,<br>IEEE 1101.1/10 | Nein<br>(nachrüstbar) | 172.9m<br>m | 319.7m<br>m   |
| 20848-607     | Leitend                 | Nein                 | IEC 60297-3-101,<br>IEEE 1101.1/10 | Nein<br>(nachrüstbar) | 172.9m<br>m | 426.4m<br>m   |
| 20848-604     | Leitend                 | Nein                 | IEC 60297-3-101,<br>IEEE 1101.1/10 | Nein<br>(nachrüstbar) | 261.8m<br>m | 426.4m<br>m   |
| 20848-602     | Leitend                 | Nein                 | IEC 60297-3-101,<br>IEEE 1101.1/10 | Nein<br>(nachrüstbar) | 261.8m<br>m | 213mm         |
| 20848-603     | Leitend                 | Nein                 | IEC 60297-3-101,<br>IEEE 1101.1/10 | Nein<br>(nachrüstbar) | 261.8m<br>m | 319.7m<br>m   |
| 20848-696     | Leitend                 | Nein                 | IEC 60297-3-101,<br>IEEE 1101.1/10 | Nein<br>(nachrüstbar) | 261.8m<br>m | 141.9m<br>m   |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Frontplatte lässt sich im aufgeklappten Zustand (> 135°) aushängen.



## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

