


Linsenkopfschraube, Torx



Linsenkopfschraube.

MERKMALE

Linsenkopfschraube

The star-shaped head prevents cam-out

Material: Stahl
Produkttyp: Schraube
Typ: Linsenkopfschraube



SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Länge	Oberfläche	Anzahl Verpackungen	Gewindegröße	Produktfamilie	Passt zu
24571-371	14mm	Verzinkt	100	M4	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO	Frontplatten, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP
24571-372	10mm	Verzinkt	100	M4	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO	Frontplatten, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP
24560-148	10mm	Vernickelt	100	M2.5		Rückwandplatinen, Testadapter
24560-147	7mm	Vernickelt	100	M2.5	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO	Frontplatten, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP
24560-135	6mm	Verzinkt	100	M4	EuropacPRO	Baugruppenträger
24560-161	12mm	Vernickelt	100	M2.5		Rückwandplatinen, Testadapter
24560-162	14mm	Vernickelt	100	M2.5		Rückwandplatinen, Testadapter

Katalognummer	Länge	Oberfläche	Anzahl Verpackung en	Gewinde größe	Produktfamilie	Passt zu
24560-163	16mm	Vernickelt	100	M2.5		Rückwandplatinen, Testadapter
24560-178	6mm	Vernickelt	100	M2.5	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO	Frontplatten, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP

Table 2/2

Katalognummer	Gewindelänge	Drehmoment
24571-371	14mm	1.2N·m
24571-372	10mm	1.2N·m
24560-148	10mm	0.3N·m
24560-147	7mm	0.3N·m
24560-135	6mm	1.2N·m
24560-161	12mm	0.3N·m
24560-162	14mm	0.3N·m
24560-163	16mm	0.3N·m
24560-178	6mm	0.3N·m

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.