

Mezzanine-Frontplatte (für PMC), Ungeschirmt



Die Mezzanine Frontplatte wird in PMC-Frontplattenausbrüche eingebaut. Erhältlich in verschiedenen Ausführungen.

MERKMALE

Mezzanine Frontplatte wird in PMC-Frontplattenausbrüche eingebaut

EMV-Schirmung erfolgt mit leitfähigem O-Ring



SPEZIFIKATIONEN

Table 1/3

Katalognummer	Typ	Zubehörty p	Befestigung	EMV-Schirmung	Typ Dichtung	Material
20835-899	Mezzanine-Frontplatte	Frontplatte	Eingerastet	Nein (nachrüstbar)	O-Ring EMV	Aluminium
20835-896	Frontplatte ohne Griff		Anschraubbare Front	Nein (nachrüstbar)		Zink
20835-929	Frontplatte ohne Griff		Anschraubbare Front	Nein (nachrüstbar)		Zink
20835-931	Frontplatte ohne Griff		Anschraubbare Front	Nein (nachrüstbar)		Zink

Table 2/3

Katalognummer	Frontbeschichtung	Oberfläche Rückseite	Behandelte Kanten	Höhe	Breite	Entspricht
20835-899	Eloxiert	Leitend	Ja	74mm	12.7m m	PMC Mezzanine, IEEE P1386
20835-896	Eloxiert	Eloxiert	Nein	74mm	12.7m m	PMC Mezzanine, IEEE P1386

Katalognummer	Frontbeschichtung	Oberfläche Rückseite	Behandelte Kanten	Höhe	Breite	Entspricht
20835-929	Verchromt	Verchromt	Ja	74mm	12.7mm	PMC Mezzanine, IEEE P1386
20835-931	Eloxiert	Leitend	Nein	74mm	12.7mm	PMC Mezzanine, IEEE P1386

Table 3/3			
Katalognummer	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Oberfläche
20835-899	2.5mm	10	Eloxiert
20835-896		10	
20835-929		10	
20835-931		10	

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.