


Rückwand für RatiopacPRO/PropacPRO, perforiert, schirmbar mit EMV-Dichtung



Die perforierte Rückwand, Al, 2,5 mm ist schirmbar mit EMV-Dichtung (Textil). Die Rückseite ist gebeizt.

MERKMALE

Rückwand, Al, 2,5 mm, Frontseite: eloxiert, Rückseite: leitfähig; ungeschirmt

Die Montage erfolgt an den Modulschienen

Oberfläche: Eloxiert; Passiviert
Material: Aluminium
Produktfamilie: RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR
Produkttyp: Seitenwand
Typ: Rückwand
Passt zu: Gehäuse



SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Höhe Gestell	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Höhe	Breite
20848-680	2U	42HP	1	83.5mm	213mm
20848-681	2U	63HP	1	83.5mm	319.7mm
20848-633	3U	28HP	1	123.4mm	141.9mm
20848-634	3U	42HP	1	123.4mm	213mm
20848-635	3U	63HP	1	123.4mm	319.7mm
20848-636	3U	84HP	1	123.4mm	426.4mm
20848-657	4U	42HP	1	168.9mm	213mm
20848-658	4U	63HP	1	168.9mm	319.7mm
20848-659	4U	84HP	1	168.9mm	426.4mm
20848-643	6U	84HP	1	256mm	426.4mm
20848-640	6U	28HP	1	256mm	141.9mm

Katalognummer	Höhe Gestell	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Höhe	Breite
20848-641	6U	42HP	1	256mm	213mm
20848-642	6U	63HP	1	256mm	319.7mm
20848-656	4U	28HP	1	168.9mm	141.9mm
20848-679	2U	28HP	1	83.5mm	141.9mm
20848-682	2U	84HP	1	83.5mm	426.4mm
20848-744	5U	28HP	1	220mm	141.9mm
20848-745	5U	42HP	1	220mm	213mm
20848-746	5U	63HP	1	220mm	319.7mm
20848-747	5U	84HP	1	220mm	426.4mm

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.