

Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC200, giratorio, 75 mm Diámetro, 16 mm Máx. Brida

NÚMERO DE CATÁLOGO

CAT48HPBC200B



The Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with BC200 Beam Clamp, Swivel is an innovative assembly featuring a combination of the Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with a BC200 Beam Clamp, Swivel attachment. With a 360-degree rotation, this solution supports flexible cable routing, while rounded edges maintain proper bend radius for high-performance data cables including Cat 5e through Cat 7 and fiber optic. Installers can simplify setup and improve productivity by eliminating screws, rivets, and special tools. Engineered for strength and efficiency, the Assembly delivers superior fill capacity and securely clips onto beam flanges.

CARACTERÍSTICAS

Easy beam flange installation

Rotates 360 degrees to support various directional runs of cable

Versa-Mount Technology: Innovative attachment design provides multiple structural and installation methods for wall, ceiling, and threaded rod mounting applications

Improved design allows for optimized inventory, reducing job site scheduling risks associated with multiple SKUs

Provides optimal support for high-performance data cable—including category cable, Power over Ethernet (PoE), and fiber optic

Complies with EN 50174-2

Meets ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 and ANSI®/TIA 569



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 181237

Material: Acero

Acabado: Pregalvanizado;Electrogalvanizado

Diámetro: 75 mm

Zona: 5974mm²

Capacidad del cable, Cat 6: 150

Capacidad del cable, Cat 6A: 80

Capacidad del cable, Cat 5e: 200

Espesor del reborde: 16 mm Max

Carga estática: 270N

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad o poseen licencia de nVent Services GmbH o sus afiliadas. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso.

Este documento es generado por el sistema.

nVent.com/CA001

