

# Soporte sismorresistente lateral junior de sujeción rápida



## CARACTERÍSTICAS

La instalación fácil en dos pasos elimina los viajes adicionales entre la estructura y la tubería de servicio

Funciona con tubos de soporte de 25 mm y 32 mm para reducir el inventario

La cabeza de perno a presión permite la instalación e inspección fácil de los refuerzos sismorresistentes

Cumple con los requerimientos NFPA®-13 para refuerzos sismorresistentes

Apto para las instalaciones realizadas según CEN/TS 17551:2021

**Material:** Acero  
**Acabado:** Electro galvanizado





## ESPECIFICACIONES

| Número de catálogo | Número de artículo | NB/DN | Altura (H) | Anchura (W) |
|--------------------|--------------------|-------|------------|-------------|
| CSBQIKCL0100EG     | 404373             | 25    | 130.2 mm   | 65.3 mm     |
| CSBQIKCL0125EG     | 404374             | 32    | 136.5 mm   | 74.4 mm     |
| CSBQIKCL0150EG     | 404375             | 40    | 142.9 mm   | 80.2 mm     |
| CSBQIKCL0200EG     | 404376             | 50    | 161.9 mm   | 92.3 mm     |

| Cargas UL (certificación para sujeciones) |                            |                        |                        |
|-------------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| N.º de pieza                              | Cédula de tubo de servicio | Lateral                |                        |
|                                           |                            | 25 mm tubo del soporte | 32 mm tubo del soporte |
| CSBQIKCL0100EG                            | EN 10255 L                 | N/A                    | N/A                    |
|                                           | EN 10255 M                 | 2910 N                 | 2910 N                 |
|                                           | EN 10255 H                 | 2910 N                 | 2910 N                 |
| CSBQIKCL0125EG                            | EN 10255 L                 | 2910 N                 | 2400 N                 |
|                                           | EN 10255 M                 | 2910 N                 | 2400 N                 |
|                                           | EN 10255 H                 | 2910 N                 | 2400 N                 |
| CSBQIKCL0150EG                            | EN 10255 L                 | 3330 N                 | 2910 N                 |
|                                           | EN 10255 M                 | 3330 N                 | 2910 N                 |
|                                           | EN 10255 H                 | 3330 N                 | 2910 N                 |
| CSBQIKCL0200EG                            | EN 10255 L                 | 3330 N                 | 2400 N                 |
|                                           | EN 10255 M                 | 3330 N                 | 2400 N                 |
|                                           | EN 10255 H                 | 3330 N                 | 2400 N                 |

| Cargas FM      |                            |                                                                  |          |          |          |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| N.º de pieza   | Cédula de tubo de servicio | Lateral                                                          |          |          |          |
|                |                            | Capacidad horizontal por ángulo de instalación desde la vertical |          |          |          |
|                |                            | 30°- 44°                                                         | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° |
| CSBQIKCL0100EG | EN10255 L (Pared ligera)   | 1290 N                                                           | 1830 N   | 2200 N   | 2445 N   |
|                | EN10255 M (10)             | 665 N                                                            | 935 N    | 1245 N   | 1400 N   |
|                | EN10255 H (40)             | 2115 N                                                           | 2960 N   | 3670 N   | 4115 N   |
| CSBQIKCL0125EG | EN10255 L (Pared ligera)   | 1290 N                                                           | 1830 N   | 2200 N   | 2445 N   |
|                | EN10255 M (10)             | 665 N                                                            | 935 N    | 1245 N   | 1400 N   |
|                | EN10255 H (40)             | 2115 N                                                           | 2960 N   | 3670 N   | 4115 N   |
| CSBQIKCL0150EG | EN10255 L (Pared ligera)   | 1290 N                                                           | 1830 N   | 2200 N   | 2445 N   |
|                | EN10255 M (10)             | 665 N                                                            | 935 N    | 1245 N   | 1400 N   |
|                | EN10255 H (40)             | 2115 N                                                           | 2960 N   | 3670 N   | 4115 N   |
| CSBQIKCL0200EG | EN10255 L (Pared ligera)   | 1735 N                                                           | 2445 N   | 2980 N   | 3335 N   |
|                | EN10255 M (10)             | 1555 N                                                           | 2225 N   | 2760 N   | 3070 N   |
|                | EN10255 H (40)             | 2180 N                                                           | 3070 N   | 3780 N   | 4225 N   |



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al cliente  
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500

