

# RatiopacPRO, Estuche Completo, Escritorio, Blindado, Ajuste Frontal, 3 U, 42 HP, 315 mm

## NÚMERO DE CATÁLOGO

**24572-052**

La funda nVent SCHROFF RatiopacPRO con blindaje EMC, proporciona protección electrónica para conjuntos electrónicos individuales y de 19". Este estuche flexible y robusto es fácil de convertir de escritorio a un estuche de montaje en rack de 19" e incluye cuatro opciones de estilo diferentes. Esta versión de la caja proporciona un diseño elegante para aplicaciones de escritorio.

## CARACTERÍSTICAS

Carcasa de sobremesa con componentes preconfigurados, de acuerdo con IEC 60297-3-101; preparada para componentes de 19", por ejemplo, unidades plug-in y euroboards


Protegido

Versión con tiras de cubierta

Ranura de ventilación en placa base

Panel trasero perforado

Cumple con DIN EN 62368-1



## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Altura del rack: 3U

Ancho del rack: 42HP

Fondo: 315.5mm

Cantidad del paquete: 1

Altura útil: 112.3mm

Anchura útil: 219mm

Construcción del bastidor delantero: Ajuste lateral; Rieles horizontales

Opción de refrigeración: No

De conformidad con: IEC 60297-3-101; IEC 60297-3-102; IEEE 1101,1; IEEE 1101,10; IEEE 1101,11



Apantallamiento EMC: Sí

Acabado: Pasivado; Polvo recubierto

Altura: 132.6mm

Material: Aluminio

Familia de productos: RatiopacPRO

Tipo de producto: Caso

Grado de protección: IP20

Carga estática: 25kg

Tipo: Caso para componentes de 19"

Anchura: 235.5mm

Peso neto: 2.36kg

\*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Modificaciones (colores o tamaños especiales).

Soluciones personalizadas (recortes en cubierta superior, placa base o paneles laterales).

Servicio de montaje de 1 pieza.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

