

Abrazadera de tubo/conduit de cierre de perno, Acero, 19–25 mm OD, 7.14 mm



NÚMERO DE CATÁLOGO

CD1B

CARACTERÍSTICAS

El perno retenido y la tuerca integrada significa que no se requieren tantas piezas que hay que manejar o que se puedan caer

El perno de cabeza combinada funciona con destornilladores ranurados, hexagonales, n.º 3 de Phillips y n.º 2 de Robertson



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 181190

Material: Acero

Acabado: Electrolgalvanizado

Tipo de tuerca: Tuerca empotrada

Díámetro exterior (OD): 19 - 25 mm

Tamaño de taladro (HS): 7.14 mm

Carga estática 1 (F1): 880N

Carga estática 2 (F2): 220N



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

