

Soporte para canal strut fijo p/azotea Pyramid ST, 254 mm x 122 mm

NÚMERO DE CATÁLOGO

PSF10C



The nVent CADDY Pyramid ST Fixed Strut Support offers a simple and adaptable solution for mounting electrical and mechanical services on commercial rooftops. This support system is engineered to evenly distribute weight across the base, ensuring optimal load management. Additionally, the foam pad on the underside provides a low-abrasion interface that protects roof membranes, eliminating the need for a slip sheet.

Constructed with UV-stabilized base materials and hot-dip galvanized strut profiles, these supports deliver exceptional corrosion resistance. The standard strut profile attachment point accommodates a wide range of components, including conduit, pipe, and strut fasteners, allowing for secure and efficient installation.

CARACTERÍSTICAS

Ofrece mayor soporte para tubos, conductos, bandejas portacables y equipo

La parte inferior de espuma ofrece una interfaz de mínima abrasión para una mejor protección de la membrana de impermeabilización

Compatible con las superficies de techos, incluyendo los de capa sencilla, de bituminosa, metálicos y de espuma en spray

Ofrece una mayor distribución de carga a pesar de las diferencias en las superficies de azoteas

Listos para usarse, ahorrando tiempo y mano de obra durante la instalación

La variedad en tamaños y capacidades de carga ofrecen la habilidad para adaptar la solución a la aplicación

Fácil de transportar al techo

Galvanizados por inmersión en caliente y resistentes a los rayos UV para un rendimiento de larga duración



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 360464

Material: Polietileno;Polipropileno;Acero

Acabado: Caliente-inmersión galvanizada

Temperatura: -45 to 65 °C

Factor de seguridad de carga estática: 3:01

Longitud 1 (L1): 254 mm

Longitud 2 (L2): 317.5 mm

Altura (H): 122 mm

Anchura (W): 203 mm

Superficie: 59355mm²



Peso por unidad: 1 kg

Carga estática: 4450N

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Carga estática a una presión de 73,1 kPa. Contacte al Ingeniero de Proyecto para determinar la carga máxima permisible para cada Proyecto de Azotea.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500

