

Clip de cable MC/AC, 11.8–14.2 mm OD

NÚMERO DE CATÁLOGO

SL1214

CARACTERÍSTICAS

Fijación para cable en acero de resorte (flexible)

Permite guiar el cable de alimentación a lo largo del cable nVent CADDY Speed Link



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO


Número de artículo: 195860

Material: Spring Steel

Acabado: nVent CADDY Armour

Diámetro del cable de acero: 1.5 - 3 mm

Diámetro exterior (OD): 11.8 - 14.2 mm



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

